

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 9h, 32A, 250V, IP44, gyorscsatlakozás

PKX32M424

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Vonalkapcsoló dugó
Készülék Rövid Neve	PratiKa csavar
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	3P + F
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Közvetlen
[In] Névleges Áram	32 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	200...250 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	9 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel Keresztmetszete	2,5...6 mm²
Kábel Külső Átmérője	11,5...21 mm
Kábelbemenet	Vezetősín Kábelcsatorna
Menet Típusa	Pg 21
Nettó Súly	0,236 kg
Magasság	152 mm
Szélesség	76 mm
Mélység	76 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Kék

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
Ip Védeettségi Fok	IP44 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védeettségi Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
Működési Magasság	2000 m
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	10,0 cm
1. Csomag Szélessége	9,0 cm
1.Csomag Hossza	7,0 cm
1. Csomag Súlya	229,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	12,0 cm
2. Csomag Szélessége	27,0 cm
2. Csomag Hossza	26,3 cm
2. Csomag Súlya	2,455 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	30
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	7,852 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre