

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP67, gyorscsatlakozás

PKY16F735

Nettó listaár: 3 263,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Készülék Rövid Neve	Mureva socket
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	3P + N + F
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Panelra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áramerősség	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	380...415 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	6 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkilító műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel Keresztmetszete	1...2,5 mm ²
Nettó Súly	0,225 kg
Alapméretek	90 x 100 mm
Magasság	100 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	106 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Vörös

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
Ip Védettség Fok	IP671 conforming to MSZ EN 60529

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ik Védettség Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,5 cm
1. Csomag Szélessége	9,0 cm
1.Csomag Hossza	10,0 cm
1. Csomag Súlya	200,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	17,0 cm
2. Csomag Szélessége	27,0 cm
2. Csomag Hossza	27,0 cm
2. Csomag Súlya	2,16 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	20
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	4,82 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre