

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Panelre szerelhető
döntött aljzat, 3P+F, 9h, 32A,
250V, IP44, gyorscsatlakozás

PKY32F424

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Készülék Rövid Neve	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	3P + F
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Panelra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áram	32 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	200...250 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	9 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel Keresztmetszete	2,5...6 mm ²
Nettó Súly	0,238 kg
Alapméretek	90 x 100 mm
Magasság	100 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	117 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Kék

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
Ip Védettségi Fok	IP44 megfelel MSZ EN 60529

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ik Védettség Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	10 cm
1. Csomag Szélessége	9 cm
1.Csomag Hossza	7 cm
1. Csomag Súlya	214 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	17 cm
2. Csomag Szélessége	27 cm
2. Csomag Hossza	26,3 cm
2. Csomag Súlya	1,915 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	16
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	4,317 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre