

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## PRATIKA Lengőaljzat, 3P+N+F, 4h, 32A, 130V, IP67, gyorscsatlakozás

PKY32M715

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Termékcsalád                 | PratiKa                  |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Figyelmeztető címke      |
| Készülék Rövid Neve          | PratiKa dugós csatlakozó |
| Aljzat, Foglalat Kategória   | Kisfeszültség            |
| Pólusok Megnevezése          | 3P + N + F               |
| Hálózat Típusa               | AC                       |
| Aljzat Szabványa             | Ipari                    |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája               | Közvetlen                          |
| [In] Névleges Áramerősség                              | 32 A                               |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség                         | 100...133 V                        |
| Hálózati Frekvencia                                    | 50/60 Hz                           |
| Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet | 4 h                                |
| Aljzat, Foglalat Anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer |
| Érintkezők Anyaga                                      | A csatlakozónyílás: sárgaréz       |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok                        | Gyorscsatlakozó-aljzat             |
| Kábel Keresztmetszete                                  | 2,5...6 mm <sup>2</sup>            |
| Kábel Külső Átmérője                                   | 11,5...21 mm                       |
| Kábelbemenet                                           | Kábelcsatorna                      |
| Menet Típusa                                           | Pg 21                              |
| Nettó Súly                                             | 0,361 kg                           |
| Magasság                                               | 104 mm                             |
| Szélesség                                              | 104 mm                             |
| Mélység                                                | 173 mm                             |
| Szín                                                   | Szürke (RAL 7035)                  |
| Feszültség Színe                                       | Sárga                              |

### Környezet

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Szabványok | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2 |
|------------|----------------------------|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ip Védettség Fok                                 | IP671 conforming to MSZ EN 60529          |
| Ik Védettség Fok                                 | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási Képesség                          | 850 °C megfelel IEC 60695-2-1             |
| Relatív Páratartalom                             | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Csomagolási egység

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1        |
| 1. Csomag Magassága                     | 10 cm    |
| 1. Csomag Szélessége                    | 9 cm     |
| 1.Csomag Hossza                         | 7 cm     |
| 1. Csomag Súlya                         | 180 g    |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1      |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 6        |
| 2.Csomag Magassága                      | 17 cm    |
| 2. Csomag Szélessége                    | 27 cm    |
| 2. Csomag Hossza                        | 26,3 cm  |
| 2. Csomag Súlya                         | 1,99 kg  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03      |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 12       |
| 3.Csomag Magassága                      | 30 cm    |
| 3. Csomag Szélessége                    | 30 cm    |
| 3. Csomag Hossza                        | 40 cm    |
| 3. Csomag Súlya                         | 4,467 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Weee                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil  | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |