

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 áram-védőkapcsoló, AC osztály, 4P, 40A, 30mA

R9R11440

Nettó listaár: 16 333,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék Neve	Resi9 RCCB
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Pólusok Megnevezése	4P
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	40 A
Hálózat Típusa	AC
Földszívárgás Érzékenység	30 mA megfelel EN/IEC 61008-2-1
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi Osztály	AC típus
Névleges Szakító- És Teherbíró Képesség	Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1
Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram	3 kA
Minőségi Címkek	AENOR

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	400 V AC 50/60 Hz
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	440 V
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Impulzus Áram	250 A
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Feneklap: kettős csatlakozás
9 Mm-Es Osztások	8
Magasság	84 mm
Szélesség	77 mm
Mélység	92 mm
Nettó Súly	0,32 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Beágyazási Mélység	44 mm
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-1: 10000 ciklus
Csatlakozás Típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm ² - merev
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61008-2-1
Terméktanúsítványok	EAC
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	2
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-5...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-30...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,7 cm
1. Csomag Szélessége	8,4 cm
1.Csomag Hossza	9,2 cm
1. Csomag Súlya	350 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	27
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	9,937 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre