

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony foglalat, RXG1***
interfész reléhez, 1CO, elválasztott
elrendezésű, csavaros

RGZE1S35M

Nettó listaár: 1 470,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RXM mellett 1 kapcsolási ciklus érintkező
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 kapcsolási ciklus
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	250 V

Kiegészítő jellemzők

Uimp Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV tekercs és érintkező között with erősített szigetelés 4 kV sorkapcsok és a test között and DIN sín with alapszigetelés
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V megfelel IEC 300 V megfelel UL94 (anyag V0)
Dielektromos Szilárdság	5 kV tekercs és érintkező között with erősített szigetelés 3 kV sorkapcsok és a test között and DIN sín with alapszigetelés
Érintkező Elrendezés	Különálló
Csatlakozás Típusa	Csavaros bekötések, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel Csavaros bekötések, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül Csavaros bekötések, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros Típusú	M3
Túlfeszültség Kategória	III
Szennyezettségi Fok	3

Környezet

Szabványok	UL 508-CM CSA C22.2 No 14 IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	CE EAC UL-Aex CSA-Ex DNV Marine
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-40...70 °C
Ip Védettségi Fok	IP20
Relatív Páratartalom	10...85 %

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,25 cm
1. Csomag Szélessége	1,7 cm
1.Csomag Hossza	8,1 cm
1. Csomag Súlya	32,1 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	7,8 cm
2. Csomag Szélessége	8,4 cm
2. Csomag Hossza	16,3 cm
2. Csomag Súlya	365,9 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	180
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	16,3 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel


Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

