

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony foglalat, RXM2 és RXM4 relékhez, vegyes elrendezésű, csavaros

RXZE2M114

Nettó listaár: 1 524,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays Harmony XA2
Készülék Rövid Neve	RXZE08P
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RXZ mellett 2 C/O érintkező Dugaszolható relé RXZ mellett 4 C/O érintkező
Érintkezők Típusa És Összetétele	4 C/O
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	10 A

Kiegészítő jellemzők

Tű Alakja	Sík
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	< 250 V
Érintkező Elrendezés	Vegyes
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás, 2 x 0,25 mm ² (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül Csavaros csatlakozás, 2 x 0,5...2 x 10 mm ² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Meghúzási Nyomaték	< 1 N.m esetén M3
Rögzítési Mód	Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Túlfeszültség Kategória	III
Szennyezettségi Fok	3
Minimális Rendelési Mennyiség	10
Szélesség	30 mm
Nettó Súly	0,048 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Dielektromos Szilárdság	2500 V
Szabványok	IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	UL-Aex CSA-Ex LM-79

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Jelölés	CE
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-40...55 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,896 cm
1. Csomag Szélessége	3,005 cm
1.Csomag Hossza	8,218 cm
1. Csomag Súlya	52,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	7,4 cm
2. Csomag Szélessége	8,8 cm
2. Csomag Hossza	15,0 cm
2. Csomag Súlya	0,621 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	200
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	11,851 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel


Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Dimensions Drawings

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.

Connections and Schema

Wiring Diagram

