

Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA Keresztkapcsoló, kék jelzőfénnel, 10AX, fehér

SDD111107L

Nettó listaár: 5 530,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Belső sarok
Szállítási Űrlap	Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék Alkalmazás	Control switch
Billentyűk Száma	1
Funkció	Kereszt
Névleges Áram	10 AX
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50 Hz
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Technológia Típusa	Elektromechanikus
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Működtetőszerkezet	Billentyű
Terhelés Típusa	1 lámpa, ballaszt: integrált előtét (100 W)
Felületkezelés	Fényes
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Csatlakozók Fajtája	Rugós bekötés
Felületkezelési Mód	Kezeletlen
Helyi Jelzés	Kék jelzőfény
Teljesítménytartomány	2300 W
Kábel Keresztmetszete	1,5...2,5 mm²
Huzalszerkezet	Merev Sodrott Rugalmas
Vezeték hosszúság	13 mm
Ik Védettségi Fok	IK03
Rögzítési Mód	Karmok, a karmok tartománya: 46...60 mm Csavarok, a karmok tartománya:
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	37 mm
A Vizuális Rész Mélysége	24 mm
Nettó Súly	0,068 kg
Célzott Csatorna	Profi DIY

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Megfelelőségi Jel	CE
Terméktanúsítványok	EAC
Szabványok	IEC 60669-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,500 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	8,000 cm
1. Csomag Súlya	71,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,500 cm
2. Csomag Szélessége	18,500 cm
2. Csomag Hossza	27,500 cm
2. Csomag Súlya	795,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	10,184 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Mérgező Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre