

Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA Egypólusú nyomó, kék jelzőfénnel, lámpajellel, rugós bekötés, 10A, fehér

SDD111132L

Nettó listaár: 4 601,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Nyomógomb
Szállítási Űrlap	Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék Alkalmazás	Push-button
Billentyűk Száma	0
Funkció	Egypólusú
Névleges Áram	10 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50 Hz
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Technológia Típusa	Elektromechanikus
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Működtetőszerkezet	Nyomógomb
Felületkezelés	Fényes
Jelölés	Lámpajel
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Csatlakozók Fajtája	Rugós bekötés
Felületkezelési Mód	Kezeletlen
Helyi Jelzés	Kék jelzőfény
Teljesítménytartomány	2300 W
Kábel Keresztmetszete	1,5...2,5 mm²
Huzalszerkezet	Merev Sodrott Rugalmas
Vezeték hosszúság	13 mm
Ik Védettségi Fok	IK03
Rögzítési Mód	Karmok, a karmok tartománya: 46...60 mm Csavarok, a karmok tartománya:
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	37 mm
A Vizuális Rész Mélysége	24 mm
Nettó Súly	0,061 kg
Célzott Csatorna	Profi DIY

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Megfelelőségi Jel	CE
Terméktanúsítványok	EAC
Szabványok	IEC 60669-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	8,000 cm
1. Csomag Súlya	62,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,500 cm
2. Csomag Szélessége	18,500 cm
2. Csomag Hossza	27,500 cm
2. Csomag Súlya	702,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	9,068 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Mérgező Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körkörösségi Profil [Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre](#)