

# Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA Egypólusú nyomó, kék jelzőfénnel, cimketartóval, rugós bekötés, 10A, fehér

SDD111133L

Nettó listaár: 6 143,00 HUF

## Fő jellemzők

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Termékcsalád                   | Sedna                       |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa   | Nyomógomb                   |
| Szállítási Űrlap               | Mechanizmus rögzítőkerettel |
| Készülék Alkalmazás            | Push-button                 |
| Billentyűk Száma               | 0                           |
| Funkció                        | Egypólusú                   |
| Névleges Áram                  | 10 A                        |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség | 250 V                       |
| Hálózat Típusa                 | AC                          |
| Hálózati Frekvencia            | 50 Hz                       |
| Színárnyalat                   | Fehér (RAL 9003)            |

## Kiegészítő jellemzők

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Technológia Típusa    | Elektromechanikus                                                         |
| Készülék Felszerelése | Süllyesztett                                                              |
| Működtetőszerkezet    | Nyomógomb                                                                 |
| Felületkezelés        | Fényes                                                                    |
| Anyag                 | Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált                                           |
| Csatlakozók Fajtája   | Rugós bekötés                                                             |
| Felületkezelési Mód   | Kezeletlen                                                                |
| Helyi Jelzés          | Kék jelzőfény                                                             |
| Teljesítménytartomány | 2300 W                                                                    |
| Kábel Keresztmetszete | 1,5...2,5 mm²                                                             |
| Huzalszerkezet        | Merev<br>Sodrott<br>Rugalmas                                              |
| Vezeték hosszúság     | 13 mm                                                                     |
| Ik Védettségi Fok     | IK03                                                                      |
| Rögzítési Mód         | Karmok, a karmok tartománya: 46...60 mm<br>Csavarok, a karmok tartománya: |
| Magasság              | 73 mm                                                                     |
| Szélesség             | 73 mm                                                                     |
| Mélység               | 37 mm                                                                     |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| A Vizuális Rész Mélysége | 24 mm        |
| Nettó Súly               | 0,061 kg     |
| Célzott Csatorna         | Profi<br>DIY |

## Környezet

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Ip Védettségi Fok   | IP20        |
| Megfelelőségi Jel   | CE          |
| Terméktanúsítványok | EAC         |
| Szabványok          | IEC 60669-1 |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 4,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 8,000 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 8,000 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 62,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 10        |
| 2.Csomag Magassága                   | 9,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 18,500 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 27,500 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 701,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S04       |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 120       |
| 3.Csomag Magassága                   | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                     | 60,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                      | 9,053 kg  |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás   Átláthatóság   RoHS/REACH

### Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

### Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Mérgező Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                     |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                      |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                          |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                 |