

Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA Redőnynyomó, rugós bekötés, 10AX, alumínium

SDD113114

Nettó listaár: 5 798,00 HUF

Fő jellemzők

Range Name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Nyomógomb
Function	Redőnyvezérlő
Készülék Alkalmazás	Blind actuator
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Billentyűk Száma	2
Delivery Form	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Jelölés	FEL-LE
Kind Of Terminals	Rugós bekötés
Színárnyalat	Alumínium (RAL 7047)

Kiegészítő jellemzők

Reteszeléses Típusa	Elektromos
Teljesítménytartomány	2300 W
Névleges Áram	10 A -250 V AC
Terminal Capacity	2 vezeték(ek)1,5...2,5 mm²
Wire Structure	Merev Rugalmas Sodrott
Vezeték hosszúság	13 mm
Material Of Visible Parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Matt
Felületkezelési Mód	Festett
Rögzítési Mód	Karmok, a karmok tartománya: 52...67 mm Csavarok
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	37 mm
Depth Of Visual Part	24 mm
Nettó Súly	0,060 kg
Célzott Csatorna	Profi DIY

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Conformity Mark	CE
Terméktanúsítványok	EAC
Ip Védettség Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,500 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	8,000 cm
1. Csomag Súlya	68,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,500 cm
2. Csomag Szélessége	18,500 cm
2. Csomag Hossza	27,500 cm
2. Csomag Súlya	757,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	9,743 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

✓ Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil [Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre](#)