

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ÚJ SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós bekötés, 16A, nyír

SDD180022

Nettó listaár: 2 622,00 HUF

### Fő jellemzők

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Range Name                    | Sedna Design és Elements                  |
| Termékcsalád                  | Sedna                                     |
| Function                      | Csatlakozóaljzat                          |
| Készülék Felszerelése         | Süllyesztett                              |
| Delivery Form                 | Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal |
| A Csomagolás Típusa           | Tasakos                                   |
| Aljzatok Pólusainak Kiosztása | 2P + F biztonsági zsaluval                |
| Aljzat Szabványának Leírása   | Oldalsó földcsatlakozás                   |
| Aljzat Szabványától Eltérés   | Európai                                   |
| Névleges Áram                 | 16 A -250 V AC                            |
| Színárnyalat                  | Nyír                                      |
| Mennyiség Készletenként       | 1 darab                                   |
| Fő Színárnyalat               | Nyír                                      |

### Kiegészítő jellemzők

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Vezeték hosszúság     | 13 mm                                                 |
| Anyag                 | PC (polycarbonate)                                    |
| Szélesség             | 73 mm                                                 |
| Mélység               | 41 mm                                                 |
| Nettó Súly            | 0,071 kg                                              |
| Depth Of Visual Part  | 29 mm                                                 |
| Rögzítési Mód         | Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 52...69 mm |
| Magasság              | 73 mm                                                 |
| Felületkezelés        | Matt                                                  |
| Wire Structure        | Merev vagy rugalmas                                   |
| Terminal Capacity     | 2 vezeték(ek) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Kind Of Terminals     | Rugós bekötés                                         |
| Teljesítménytartomány | 3680 W                                                |
| Aljzatszám            | 1                                                     |
| Névleges Áram         | 16 A                                                  |
| Ik Védettség Fok      | IK03                                                  |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Felületkezelési Mód | Dekoratív bevonat |
| Hálózat Típusa      | AC                |

## Környezet

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ip Védettségi Fok   | IP20         |
| Terméktanúsítványok | EAC<br>AENOR |
| Conformity Mark     | CE           |
| Szabványok          | IEC 60884-1  |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 4,500 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 8,000 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 8,000 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 69,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 10        |
| 2.Csomag Magassága                   | 9,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 18,500 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 27,500 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 767,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S04       |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 120       |
| 3.Csomag Magassága                   | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                     | 60,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                      | 9,862 kg  |

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás   Átláthatóság   RoHS/REACH

## Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

## Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Mérgező Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

## Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                     |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                      |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                          |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                 |