

Termékadatlap

Műszaki adatok



ÚJ SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, rugós bekötés, 16A, wenge

SDD181026

Nettó listaár: 2 309,00 HUF

Fő jellemzők

Range Name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	Csatlakozóaljzat
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Delivery Form	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
A Csomagolás Típusa	Tasakos
Aljzatok Pólusainak Kiosztása	2P + F
Aljzat Szabványának Leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat Szabványától Eltérés	Európai
Névleges Áram	16 A -250 V AC
Színárnyalat	Wenge
Mennyiség Készletenként	1 darab
Fő Színárnyalat	Wenge

Kiegészítő jellemzők

Vezeték hosszúság	13 mm
Anyag	PC (polycarbonate)
Szélesség	73 mm
Mélység	41 mm
Nettó Súly	0,070 kg
Depth Of Visual Part	32 mm
Rögzítési Mód	Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 52...69 mm
Magasság	73 mm
Felületkezelés	Matt
Wire Structure	Merev vagy rugalmas Sodrott
Terminal Capacity	2 vezeték(ek) 1,5...2,5 mm ²
Kind Of Terminals	Rugós bekötés
Teljesítménytartomány	3680 W
Aljzatszám	1
Névleges Áram	16 A
Ik Védettségi Fok	IK03

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Felületkezelési Mód	Dekoratív bevonat
Hálózat Típusa	AC

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Terméktanúsítványok	EAC
Conformity Mark	CE
Szabványok	IEC 60884-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,500 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	8,000 cm
1. Csomag Súlya	66,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,500 cm
2. Csomag Szélessége	18,500 cm
2. Csomag Hossza	27,500 cm
2. Csomag Súlya	751,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	9,661 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Mérgező Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre