


Termékadatlap

Műszaki adatok



SSL szilárdtestrelé foglalat, 230VAC/DC, csavaros

SSLZVA4

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. jan. 23.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Relay
Készülék Rövid Neve	SSM
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Szilárdtest-relé SSLM mellett NO érintkező -230 V AC Szilárdtest-relé SSLM mellett NO érintkező -230 V DC
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	6 A
Kapcsolási Feszültség	230 V AC SELV
Ue Névleges Üzemi Feszültség	< 250 V AC/DC

Kiegészítő jellemzők

Tű Alakja	Sík
Érintkező Elrendezés	Különálló
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm ² (AWG 24...AWG 16) tömör kábelvég nélkül Csavaros csatlakozás, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm ² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Meghúzási Nyomaték	< 0.4 N.m esetén M2,5
Rögzítési Mód	Rápatintható tartó (35 mm DIN sín)
Minimális Rendelési Mennyiség	10
Helyi Jelzés	Bemenet állapot (0...15): LED (zöld)
Szélesség	6,2 mm
Magasság	101 mm
Mélység	78,6 mm
Nettó Súly	0,0285 kg

Környezet

Szabványok	IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	UL 508, 212533 sz. fájl CSA C22-2 No 142
Jelölés	CE
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-40...70 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Fok	IP20
Égésgátlás	V0 megfelel UL 94

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,6 cm
1. Csomag Szélessége	0,62 cm
1.Csomag Hossza	7,9 cm
1. Csomag Súlya	31 g

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes


✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings


Dimensions



Connections and Schema


Wiring Diagram

Wiring Diagram for DC Output




- (1) Protection circuit
- (2) Terminal 12 is not in use for SSL Relay

Wiring Diagram for AC Output



- (1) Protection circuit
- (2) Terminal 12 is not in use for SSL Relay

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2