

Termékadatlap

Műszaki adatok



Modicon Modbus leválasztó, 2xRJ45, 24 VDC

TWDXCAISO

Nettó listaár: 92 359,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Twido
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Csatlakozó tartozékok
Tartozék / Különálló Alkatrész Tipusa	Leágazó szigetelő doboz
Tartozék / Különálló Alkatrész Megnevezése	Leágazó szigetelő doboz
Tartozék / Különálló Alkatrész Rendeltetési Hely	RS485 soros csatlakozás
Termék Specifikus Alkalmazás	Előre polarizált vezetékek (2 R 620 Ohm) RS485 vonal szigetelés Vonal lezárás (RC 120 Ohm, 1 nF)

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	Twido programozható vezérlő Modicon M241
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V
Tápáramkör Tipusa	DC elkülönítetlen
Betáplálás	Külső energiaellátás
Villamos Csatlakozás	1 rugós sorkapocs 2 csatlakozó + külső tápegység RJ45 (leaágazáshoz)
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Nettó Súly	0,1 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,6 cm
1. Csomag Szélessége	6,5 cm
1.Csomag Hossza	12,0 cm
1. Csomag Súlya	156,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	15 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Súlya	4,191 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	768
3.Csomag Magassága	75 cm
3. Csomag Szélessége	120 cm
3. Csomag Hossza	80 cm
3. Csomag Súlya	150 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------