



Harmony Easy Series Ø22 LED
jelzőlámpa, 110V AC, sárga

XA2EVF8LC

Nettó listaár: 2 765,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XA2
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Monolit nyomógomb
Készülék Rövid Neve	XA2
Szerelési Átmérő	22,5 mm
Jelzőegység Fej	Kerek
Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe	Sárga
Fényforrás	LED
Izzó Foglalat	Beépített LED
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	110 V AC SELV 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Végpontok Leírása Iso N°1	(X1-X2)PL
Készülékbeépítés	Rögzítőfurat 300 ms megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Rögzítő Központ	>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1...6 mm >= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2...6 mm
Rögzítési Mód	Rögzítő csavar a fejrész alatt ajánlott nyomaték: 2,2 N.m (+/- 0.2 %)
Jelölés	CCC CE
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	110 V
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² kábelvég nélkül megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Csavarfej Alakja	Kereszt megfelelő 2. sz. Philips csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	400 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Jelzés Típusa	Folyamatos
Betáplálási Feszültség Korlátok	0,8...1,2 V AC SELV
Áramfelvétel	<= 20 mA
Élettartam	40000 óra 24 V visszatérése esetén
Magasság	29 mm
Szélesség	29 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni


Mélység	53 mm
Nettó Súly	0,02 kg
Környezet	
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 55011
Ip Védettségi Fok	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK05
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 GB 14048.5 GB 14048.3 IEC 60947-1 MSZ EN 60529 IEC 50102
Terméktanúsítványok	CCC CE
Rezgési Ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,3 cm
1. Csomag Szélessége	2,9 cm
1.Csomag Hossza	2,9 cm
1. Csomag Súlya	24,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	5,8 cm
2. Csomag Szélessége	6,4 cm
2. Csomag Hossza	15,8 cm
2. Csomag Súlya	0,3 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	160
3.Csomag Magassága	15 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	5,8 kg

Dimensions Drawings

Dimensions




e : Clamping thickness:1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Mounting


Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Connections and Schema

Wiring Diagram



(1) LED