

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Harmony Easy Series Ø22 LED jelzőlámpa, 220...230V AC, piros

XA2EVM4LC

Nettó listaár: 2 190,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Termékválaszték                      | Easy Harmony XA2  |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa         | Monolit nyomógomb |
| Készülék Rövid Neve                  | XA2               |
| Szerelési Átmérő                     | 22,5 mm           |
| Jelzőegység Fej                      | Kerek             |
| Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe | Vörös             |
| Fényforrás                           | LED               |
| Izzó Foglalat                        | Beépített LED     |
| [Us] Névleges Betáplálási Feszültség | 220 V AC 50/60 Hz |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Végpontok Leírása Iso N°1               | (X1-X2)PL                                                                                                                                                 |
| Készülékbeépítés                        | Rögzítőfurat 300 ms megfelel IEC 60947-5-1/1991                                                                                                           |
| Rögzítő Központ                         | >= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2...6 mm                                                      |
| Rögzítési Mód                           | Rögzítő csavar a fejrész alatt ajánlott nyomaték: 2,2 N.m (+/- 0.2 %)                                                                                     |
| Jelölés                                 | CCC<br>CE                                                                                                                                                 |
| [Us] Névleges Betáplálási Feszültség    | 220...230 V                                                                                                                                               |
| Csatlakozás Típusa                      | Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1<br>Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1 |
| Csavarfej Alakja                        | Kereszt megfelelő 2. sz. Philips csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó         |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség    | 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1                                                                                                            |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                 |
| Jelzés Típusa                           | Folyamatos                                                                                                                                                |
| Betáplálási Feszültség Korlátok         | 0,8...1,2 V AC                                                                                                                                            |
| Áramfelvétel                            | <= 20 mA                                                                                                                                                  |
| Élettartam                              | 40000 óra 24 V visszatérése esetén                                                                                                                        |
| Magasság                                | 29 mm                                                                                                                                                     |
| Szélesség                               | 29 mm                                                                                                                                                     |
| Mélység                                 | 53 mm                                                                                                                                                     |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|            |         |
|------------|---------|
| Nettó Súly | 0,02 kg |
|------------|---------|

## Környezet

|                                                |                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -40...70 °C                                                                                |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -25...70 °C                                                                                |
| Túlfeszültségi Kategória                       | II. osztály megfelel IEC 55011                                                             |
| Ip Védettségi Fok                              | IP65 megfelel MSZ EN 60529                                                                 |
| Ik Védettségi Fok                              | IK05                                                                                       |
| Szabványok                                     | GB 14048.5<br>IEC 60947-1<br>GB 14048.3<br>IEC 60947-5-1/1991<br>MSZ EN 60529<br>IEC 50102 |
| Terméktanúsítványok                            | CE<br>CCC                                                                                  |
| Rezgési Ellenállás                             | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                            |
| Ütésállóság                                    | 35 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek          |

## Csomagolási egység

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1        |
| 1. Csomag Magassága                     | 1,987 cm |
| 1. Csomag Szélessége                    | 2,931 cm |
| 1.Csomag Hossza                         | 5,279 cm |
| 1. Csomag Súlya                         | 0,02 kg  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1      |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10       |
| 2.Csomag Magassága                      | 5,8 cm   |
| 2. Csomag Szélessége                    | 6,4 cm   |
| 2. Csomag Hossza                        | 15,8 cm  |
| 2. Csomag Súlya                         | 0,3 kg   |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S02      |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 160      |
| 3.Csomag Magassága                      | 15 cm    |
| 3. Csomag Szélessége                    | 30 cm    |
| 3. Csomag Hossza                        | 40 cm    |
| 3. Csomag Súlya                         | 5,8 kg   |

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentos


✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv    | Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| Weee                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Dimensions Drawings

Dimensions




e : Clamping thickness:1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Mounting


Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Connections and Schema

Wiring Diagram



(1) LED