

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony Easy Series Ø22 LED jelzőlámpa, 220V DC, fehér

XA2EVMD1LC

Nettó listaár: 2 304,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XA2
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Monolit nyomógomb
Készülék Rövid Neve	XA2
Szerelési Átmérő	22,5 mm
Jelzőegység Fej	Kerek
Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe	Fehér
Fényforrás	LED
Izzó Foglalat	Beépített LED
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	220 V DC elkülönítetlen

Kiegészítő jellemzők

Végpontok Leírása Iso N°1	(X1-X2)PL
Készülékbeépítés	Rögzítőfurat 300 ms megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rögzítő Központ	>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1...6 mm >= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2...6 mm
Rögzítési Mód	Rögzítő csavar a fejrész alatt ajánlott nyomaték: 2,2 N.m (+/- 0.2 %)
Jelölés	CCC CE
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	220 V
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1 Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Meghúzási Nyomaték	0,8...1 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej Alakja	Kereszt megfelelő 2. sz. Philips csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Jelzés Típusa	Folyamatos
Betáplálási Feszültség Korlátok	0,8...1,2 V DC elkülönítetlen
Áramfelvétel	<= 20 mA
Élettartam	40000 óra 24 V visszatérése esetén
Magasság	29 mm
Szélesség	29 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	53 mm
Nettó Súly	0,02 kg
Környezet	
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 55011
Ip Védettségi Fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK05
Szabványok	GB 14048.5 IEC 60947-5-1/1991 GB 14048.3 IEC 60947-1 MSZ EN 60529 IEC 50102
Terméktanúsítványok	CE CCC
Rezgési Ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,3 cm
1. Csomag Szélessége	2,9 cm
1.Csomag Hossza	2,9 cm
1. Csomag Súlya	21,6 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	5,8 cm
2. Csomag Szélessége	6,4 cm
2. Csomag Hossza	15,8 cm
2. Csomag Súlya	300,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	160
3.Csomag Magassága	15,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	5,8 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel


Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Dimensions




e : Clamping thickness:1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Mounting


Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Connections and Schema

Wiring Diagram



(1) LED