



Harmony Easy Series Ø22 LED jelzőlámpa, 380...400V AC, sárga

XA2EVQ8LC

Nettó listaár: 1 216,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XA2
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Monolit nyomógomb
Készülék Rövid Neve	XA2
Szerelési Átmérő	22,5 mm
Jelzőegység Fej	Kerek
Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe	Sárga
Fényforrás	LED
Izzó Foglalat	Beépített LED
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	380...400 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Végpontok Leírása Iso N°1	(X1-X2)PL
Készülékbeépítés	Rögzítőfurat 300 ms megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rögzítő Központ	>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1...6 mm >= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2...6 mm
Rögzítési Mód	Rögzítő csavar a fejrész alatt ajánlott nyomaték: 2,2 N.m (+/- 0.2 %)
Jelölés	CCC CE
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	380...400 V
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1 Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Csavarfej Alakja	Kereszt megfelelő 2. sz. Philips csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Jelzés Típusa	Folyamatos
Betáplálási Feszültség Korlátok	0,8...1,2 V AC
Áramfelvétel	<= 20 mA
Élettartam	40000 óra 24 V visszatérése esetén
Magasság	29 mm
Szélesség	29 mm
Mélység	53 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó Súly	0,02 kg
------------	---------

Környezet


Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Túlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 55011
Ip Védettségi Fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK05
Szabványok	GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.3 IEC 60947-5-1/1991 MSZ EN 60529 IEC 50102
Terméktanúsítványok	CCC CE
Rezgési Ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,300 cm
1. Csomag Szélessége	2,800 cm
1.Csomag Hossza	2,800 cm
1. Csomag Súlya	21,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	6,500 cm
2. Csomag Szélessége	6,500 cm
2. Csomag Hossza	16,000 cm
2. Csomag Súlya	241,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	160
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	4,116 kg

Dimensions Drawings

Dimensions




e : Clamping thickness:1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Mounting


Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Connections and Schema

Wiring Diagram



(1) LED