

Termékadatlap

Műszaki adatok



vezérlő állomás - fehér 1C/O +
piros kiálló 1C/O + fekete 1C/O
nyomógomb

XALE3255

Nettó listaár: 15 270,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XALF
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Komplett dóm kamera
Készülék Rövid Neve	XALF
Termék Rendeltetési Helye	XB7 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
Vezérlőállomás-Alkalmazás	Három funkció
Tokozat Alapszíne	Világosszürke (RAL 7035)
Fedél Színe	Világosszürke (RAL 7035)
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Ip Védettségi Szint	IP54 megfelel MSZ EN 60529
Ellenőrzőállomás Felépítése	1 süllyesztett nyomógomb, fekete, rugós, fehér lefelé nyíl jelzés 1 süllyesztett nyomógomb, fehér, rugós, fekete felfelé nyíl jelzés 1 kiemelkedő nyomógomb, vörös, rugós, fehér O jelzés
Jelölés Helye	Nyomógomb jelölése
Érintkezők Működése	Lassan bontó

Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet	2 kitérés, szorító kapacitás: 20 mm 6 kikönnnyítés ISO M20 számára
Nettó Súly	0,17 kg
Jelölés	CE
Pozitív Nyitás	Nincs
Rövidzárlat-Védelem	4 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Ie] Névleges Üzemi Áram	0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,3 A -240 V, AC-15, D300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,6 A -125...180 V, AC-15, D300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Elektromos Megbízhatóság IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10exp(-6)$ -17 V és 5 mA megfelel IEC 60947-5-5

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Nettó ár

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...55 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	II osztály megfelel IEC 60536
Ik Védettségi Fok	IK05 conforming to EN 50102
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 62262 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-7-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,7 cm
1. Csomag Szélessége	9,5 cm
1.Csomag Hossza	14,7 cm
1. Csomag Súlya	183,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	20
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	4,134 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Mérgező Nehézfémmentes

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel


Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings

Dimensions



- (1) 6 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	69	2.72
Projecting pushbutton	71	2.79
Illuminated pushbutton	74.5	2.93
Pilot light	71	2.79
Emergency stop without key	89.5	3.52
Selector switch with standard handle	84.5	3.33
Key switch	100	3.94