


Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XALK vészgomb tokozat, sárga, üres, 1 kivágás, fém szerelőlemezzel

XALKW01

Nettó listaár: 4 747,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAM
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Üres vezérlőállomás ajtópánttal
Készülék Rövid Neve	XALK
Termék Rendeltetési Helye	XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
Vezérlőállomás-Alkalmazás	Vészleállító funkció Vészhelyzeti kikapcsoló funkció
Kivágások Száma	1 furat
Tokozat Alapszíne	Világosszürke (RAL 7035)
Fedél Színe	Sárga (RAL 1021)
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Kábelbemenet	1 kikönnnyítés kábel bevezetéséhez, szorító kapacitás: 14 mm 2 kikönnnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	1
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 megfelel MSZ EN 60529 IP69K megfelel MSZ EN 60529 IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228 Type 4 megfelel UL 50 E Type 13 megfelel UL 50 E Type 4X megfelel UL 50 E 2 megfelel UL 50 E

Kiegészítő jellemzők

Összeszerelés	Felhasználó általi összeépítéshez
A Vízszintes Sorok Száma	1
Függőleges Sorok Száma	1
Cad Teljes Szélesség	68 mm
Cad Teljes Magasság	68 mm
Cad Teljes Mélység	53 mm
Nettó Súly	0,116 kg
Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Blokk Szerelése	Mellső szerelésű Hátoldalra szerelhető
Elektromos Felépítés Kódja	SR1 SF1 MR1 MF1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fő Csoport	1 kivágás
Termékcsoport	Standard sárga

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-40...70 °C
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
Ik Védettségi Fok	IK05 conforming to IEC 62262
Szabványok	IEC 60947-6-1 IEC 60947-5-5 JIS C 4520 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991 JIS C8201-2-2

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,0 cm
1. Csomag Szélessége	7,0 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	115,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	60
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	7,362 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings

Dimensions

