

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony ATEX DG komplett LED jelzőlámpa, Ø22, 24-240VAC/DC, kék

XB4BVB6GEX

Nettó listaár: 42 384,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Teljes potenciométer
Készülék Rövid Neve	XB4F
Külső Tokoat Anyaga	Króm bevont fém
Rögzítőperem Anyaga	Zamak
Szerelési Átmérő	22 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	1
Poros Zóna	21-22-es zóna
Robbanásbiztos Környezet	Zone 1 - 2
Kezelő Kiegészítő Információ	Sima búrakkal

Kiegészítő jellemzők

Szélesség	46,2 mm
Magasság	30 mm
Mélység	69 mm
Nettó Súly	0,083 kg
Készülékbeépítés	Rögzítőfurat - átmérő: 22,5 mm +/- 0,2 Nm megfelel IEC 60947-1
Rögzítő Központ	>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) 1...6 mm
Beágyazási Mélység	58 mm
Jelölés	II 2 GD Ex tb IIIC Db Ex eb mb IIC Gb
Jelzőegység Fej	Kerek
Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe	Kék
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1 Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Meghúzási Nyomaték	0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
Jelzés Típusa	Folyamatos
Fényforrás	Beépített LED
Fényforrás Színe	Fehér
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24...254 V AC SELV
Élettartam	100000 óra

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-20...75 °C
Tűlfeszültségi Kategória	II megfelel IEC 60536
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 60079-31:2009/A1 IEC 60079-7:2009/A1 EN/IEC 60079-18:2009/A1 IEC 600825-1:2009/A1 UL 60079-0 UL 60079-18 UL 60079-31 ANSI/RIA R15.06 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
Terméktanúsítványok	INERIS 04ATEX9004U

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,100 cm
1. Csomag Szélessége	13,600 cm
1.Csomag Hossza	19,300 cm
1. Csomag Súlya	45,000 g

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes


 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings

Dimensions




e : support thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
- (3) 30 mm min. / 1.18 in. min.
- (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$)