



## Harmony komplett fém nyomógombos LED tesztlámpa, Ø22, 24VAC/DC, zöld

XB4BW23B5

Nettó listaár: 15 790,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Termékválaszték              | Harmony XB4R                                            |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Villamosenergia-elosztó modul belső olvadóbiztosítékkal |
| Készülék Rövid Neve          | XB4F                                                    |
| Külső Tokoat Anyaga          | Fém                                                     |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rögzítőperem Anyaga                     | Fém                                                                                                                                                                                       |
| Szerelési Átmérő                        | 22,5 mm                                                                                                                                                                                   |
| Minimális Rendelési Mennyiség           | 1                                                                                                                                                                                         |
| Magasság                                | 42 mm                                                                                                                                                                                     |
| Szélesség                               | 30 mm                                                                                                                                                                                     |
| Mélység                                 | 55 mm                                                                                                                                                                                     |
| Nettó Súly                              | 0,09 kg                                                                                                                                                                                   |
| Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                                                                        |
| Beágyazási Mélység                      | 43 mm                                                                                                                                                                                     |
| Jelzőegység Fej                         | Kerek                                                                                                                                                                                     |
| Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe    | Zöld                                                                                                                                                                                      |
| Csatlakozás Típusa                      | Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Meghúzási Nyomaték                      | 0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                        |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség    | 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                            |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                 |
| Jelzés Típusa                           | Folyamatos                                                                                                                                                                                |
| Fényforrás                              | Universal LED                                                                                                                                                                             |
| Fényforrás Színe                        | Zöld                                                                                                                                                                                      |
| Áramfelvétel                            | 18 mA                                                                                                                                                                                     |
| Élettartam                              | 1,5 év                                                                                                                                                                                    |
| Átmeneti Ellenállás                     | 1 kV                                                                                                                                                                                      |
| [Us] Névleges Betáplálási Feszültség    | 24 V AC SELV -50/60 Hz                                                                                                                                                                    |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

## Környezet

|                                                |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                    | TH kérésre                                                                                                                                  |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -40...70 °C                                                                                                                                 |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -40...70 °C                                                                                                                                 |
| Tűlfeszültségi Kategória                       | II. osztály megfelel IEC 60536                                                                                                              |
| Ip Védettségi Szint                            | IP669 megfelel IEC 60536<br>IP671<br>IP69K<br>IP69K kettős szigetelés                                                                       |
| Nema Védettségi Szint                          | NEMA 13 megfelel MSZ EN 60529<br>NEMA 4X                                                                                                    |
| Ik Védettségi Fok                              | IK05 conforming to IEC 50102                                                                                                                |
| Szabványok                                     | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60947-5-5<br>GB 14048.5<br>JIS C 4520<br>UL 508-CM<br>JIS C8201-2-2             |
| Terméktanúsítványok                            | GOST<br>CSA-Ex<br>BV<br>UL listed<br>LROS (függőben)<br>DNV-GL                                                                              |
| Rezgési Ellenállás                             | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                             |
| Ütésállóság                                    | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-6<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-6 |

## Csomagolási egység

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE    |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1      |
| 1. Csomag Magassága                    | 8,6 cm |
| 1. Csomag Szélessége                   | 5,2 cm |
| 1.Csomag Hossza                        | 4,3 cm |
| 1. Csomag Súlya                        | 100 g  |

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)


[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Higanymentes                  |                                                                                                                                                                   |
|  Rohs Korlátozás Alóli Kivétel | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
| Reach Rendelet                                                                                                  | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv                                                                                                | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet                                                                                             | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| Weee                                                                                                            | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Dimensions Drawings



Dimensions



e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.04 in. to 0.24 in  
(1) Side view  
(2) Top view

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Connection by Faston Connectors                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>(1) Diameter on finished panel or support</p> <p>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.</p> <p>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.</p> <p>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <sup>+0.4</sup><sub>0</sub> / 0.88 in. <sup>+0.016</sup><sub>0</sub>)</p> <p>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.</p> <p>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</p> |                                                                                    |