

# Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony komplett műanyag  
biztosíték tartó, Ø22, 5x20mm  
biztosíték, 6,3A, 250V

XB5DT1S

Nettó listaár: 5 254,00 HUF

## Fő jellemzők

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Termékválaszték              | Harmony XB5R        |
| Külső Tokozat Anyaga         | Sötétszürke műanyag |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Biztosítóaljzat     |
| Szerelési Átmérő             | 22 mm               |

## Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Termékkompatibilitás                    | Biztosító 5 x 20 mm, 6,3 A - 250 V |
| Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m |
| Készülék Bemutatása                     | Monolitikus termék                 |
| Nettó Súly                              | 0,022 kg                           |

## Környezet

|                                                     |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                         | TH kérésre                                                                                                        |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz         | -40...70 °C                                                                                                       |
| Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete | -25...70 °C                                                                                                       |
| Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya             | II osztály                                                                                                        |
| Ip Védettségi Fok                                   | IP669 megfelel MSZ EN 60529                                                                                       |
| Nema Védettségi Szint                               | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                |
| Ik Védettségi Fok                                   | IK03 conforming to IEC 62262<br>IK03 conforming to IEC 50102                                                      |
| Szabványok                                          | IEC 60947-5-1/1991<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>UL 508-CM<br>JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok                                 | DNV-GL<br>UL listed<br>LROS (függőben)<br>BV<br>GOST<br>CSA-Ex                                                    |

## Csomagolási egység

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE |
| Egységek Száma 1. Csomagban         | 1   |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megfontolásának megállapítására felhasználni

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag Magassága                     | 3,500 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 4,500 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 5,000 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 23,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S01       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 50        |
| 2.Csomag Magassága                      | 15,000 cm |
| 2. Csomag Szélessége                    | 15,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 40,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 1,296 kg  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | P06       |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 1600      |
| 3.Csomag Magassága                      | 75,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 80,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                        | 60,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                         | 49,472 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                    |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |