

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony komplett műanyag
berregő, Ø22, folyamatos/
váltakozó, piros 24VAC/DC

XB5KS2B4

Nettó listaár: 20 427,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Antenna
Külső Tokozat Anyaga	Műanyag
Szerelési Átmérő	22 mm
Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe	Vörös

Kiegészítő jellemzők

Tápáramkör Típusa	AC SELV
Betáplálási Frekvencia	50/60 Hz
Jelzés Típusa	Folytonos berregő, egyes hang
Noise Level	90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben	9000000 Pa -80 °C, távolság: 0,1 m
Magasság	29 mm
Szélesség	29 mm
Mélység	55 mm
Nettó Súly	0,024 kg
Áramfelvétel	<= 58 mA
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V +/- 10 %

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-40...70 °C
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
Nema Védettségi Szint	NEMA 4X NEMA 13

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	CSA C22.2 No 14
	IEC 60947-5-1/1991
	IEC 60947-5-5
	JIS C 4520
	IEC 60947-1
	UL 508-CM
	IEC 60947-5-5
	IEC 60947-5-1/1991
	IEC 60947-1
	JIS C8201-2-2
	MSZ EN 60529
	IEC 62262
	IEC 50102
Terméktanúsítványok	UL listed
	CSA-Ex
	BV

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,3 cm
1. Csomag Szélessége	3,4 cm
1.Csomag Hossza	6 cm
1. Csomag Súlya	27 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 2. Csomagban	88
2.Csomag Magassága	15 cm
2. Csomag Szélessége	15 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	2,629 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	1408
3.Csomag Magassága	70 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	60 cm
3. Csomag Súlya	43,016 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes


 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Dimensions Drawings

Dimensions




e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals




- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Connections and Schema

Cabling of Annunciators



- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous