

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony komplett műanyag
berregő, Ø22, folyamatos/
váltakozó, 24VAC/DC

XB5KSB

Nettó listaár: 18 239,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Antenna
Külső Tokozat Anyaga	Sötétszürke műanyag
Szerelési Átmérő	22 mm
Fej Típusa	Szabványos
Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe	Fekete

Kiegészítő jellemzők

Tápáramkör Típusa	AC SELV
Betáplálási Frekvencia	50/60 Hz
Jelzés Típusa	Folytonos berregő, egyes hang
Noise Level	90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben	9000000 Pa -80 °C, távolság: 0,1 m
Magasság	29 mm
Szélesség	29 mm
Mélység	55 mm
Nettó Súly	0,024 kg
Áramfelvétel	<= 28 mA
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V +/- 10 %

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-40...70 °C
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	II osztály megfelel IEC 60536
Nema Védettség Szint	NEMA 4X NEMA 13

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991
	IEC 60947-1
	IEC 60947-5-1/1991
	IEC 60947-5-5
	CSA C22.2 No 14
	IEC 60947-5-5
	IEC 60947-1
	UL 508-CM
	JIS C 4520
	JIS C8201-2-2
	MSZ EN 60529
	IEC 62262
	IEC 50102
Terméktanúsítványok	UL listed
	CSA-Ex
	BV

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,800 cm
1. Csomag Szélessége	3,000 cm
1.Csomag Hossza	5,400 cm
1. Csomag Súlya	28 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 2. Csomagban	88
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	15,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	2,696 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes


 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Dimensions Drawings

Dimensions




e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals




- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Connections and Schema

Cabling of Annunciators



- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous