

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XB5 vezeték nélküli műanyag nyomógomb készlet (nyomógomb+vevő), 24VDC, Zigbee, nem programozható

XB5RFB01

Nettó listaár: 46 608,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5S
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Vezeték- és akkumulátor nélküli termékcsalád
Készülék Rövid Neve	XB5S
Fej Anyaga	Műanyag
Frequency	2405 MHz esetén adó helye 2405 MHz esetén fogadó helye
Emission Class	A
Antenna Típusa	360 fokos

Kiegészítő jellemzők

Vezérlés Típusa	Nincs Ø 22 mm rögzítőgyűrűn szerelve
Vevő Típusa	Nem programozható vevő (1 relé)
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V DC elkülönítetlen
Készlet Összeállítás	1 adó 1 védőkupak készlet 1 receiver 1 rögzítő gyűrűk 1 átmérő: 22 mm 1 push-button head átmérő: 22 mm
Kommunikációs Protokoll	Zigbee megfelel IEEE 802.15.4
Maximális Energiafogyasztás W-Ban	1 mW
Csatornák Száma	1
Modulációs Technika	O-QPSK
Sávszélesség	5 MHz
Antennanyereség	0 dBi
Szigetelő Sapka	Nem
Kompatibilitási Kód	XB5R
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex C-Tick.1 GOST CSA-Ex CCC
---------------------	---

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Jelölés	CE
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 UL 508-CM
Rádió Megállapodás	SRRC ICASA RSS ANATEL FCC ARIB T66

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,300 cm
1. Csomag Szélessége	10,500 cm
1.Csomag Hossza	10,800 cm
1. Csomag Súlya	195,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	16
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	3,666 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel


[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ


Dimensions Drawings

Non-Programmable Receiver



Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter


With Plastic Pushbutton without Cap



e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.


Mounting and Clearance

Receiver Clearance



- (1) Drive
- (2) Power Supply or PLC


Receiver Mounting



Connections and Schema

Non-Programmable Receiver

Wiring Diagram



- (1) 125 mA fast-blow fuse
- (2) $I_{max} = 3\text{ A}$