

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVC monolitikus Ø100 fényoszlop, 1 piros folyamatos/ villogó, 24VDC

XVC1B1K

Nettó listaár: 76 871,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC1
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótűkrös adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	1 világítóegység
Hangjelzés	Nélkül
Szerelési Átmérő	100 mm
Komponens Neve	XVC
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös
[Us] Névleges Tápfeszültség	24 V
Tápáramkör Típusa	DC elkülönítetlen

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
Termék Szerelése	Bázison
Kábel Keresztmetszete	0,83 mm ² 0,33 mm ²
Awg Mérészám	AWG 18...AWG 3 AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	500 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	100 mA
Villanási Frekvencia	0,7...3 Hz
Nettó Súly	0,7 kg
Magasság	216 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-2-2
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-30...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	II osztály megfelel EN/IEC 61204
Ip Védettségi Szint	IP54 megfelel EN/IEC 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	21 cm
1. Csomag Szélessége	21,5 cm
1.Csomag Hossza	44,5 cm
1. Csomag Súlya	1,488 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S06
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	75 cm
2. Csomag Szélessége	60 cm
2. Csomag Hossza	80 cm
2. Csomag Súlya	18,928 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)


Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

