



Harmony XVC monolitikus Ø100 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. Foly./villogó, berregővel, 100-240VAC

XVC1M5SK

❗ **Megszűnt termék**

❗ **Forgalmazása megszűnt, ekkor:** 2021. jún. 3.

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC1
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	5 világítóegység
Hangjelzés	Áramszaggató egység
Szerelési Átmérő	100 mm
Komponens Neve	XVC
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös LED megáll vagy elcsendesül narancs LED megáll vagy elcsendesül zöld LED megáll vagy elcsendesül kék LED megáll vagy elcsendesül tiszta
[Us] Névleges Tápfeszültség	100...277 V
Tápáramkör Típusa	AC
Zajszint	60...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
Termék Szerelése	Bázison
Kábel Keresztmetszete	0,33 mm ² 0,83 mm ²
Awg Mérőszám	AWG 22...AWG 10 AWG 18...AWG 3
Kábelhossz	500 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Áramfelvétel	280 mA
Villanási Frekvencia	0,7...3 Hz
Nettó Súly	1,85 kg
Magasság	528 mm

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-30...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel EN/IEC 61204
Ip Védettségi Szint	IP54 megfelel EN/IEC 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	18 cm
1. Csomag Szélessége	18 cm
1.Csomag Hossza	63 cm
1. Csomag Súlya	2,6 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)


Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

