

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVC monolitikus Ø40 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos, tartócső, 24VAC/DC

XVC4B2

Nettó listaár: 42 451,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC4
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	2 világítóegység
Hangjelzés	Nélkül
Szerelési Átmérő	40 mm
Komponens Neve	XVC
Készülék Rövid Neve	XVR
Fényforrás	LED folyamatos vörös LED folyamatos narancs
Tápfőáramkör Típusa	AC SELV

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel Fémlemez: környezet
Szerelési Hely	On support tube, 17 mm
Termék Szerelése	Tartóoszlopon, 17 mm
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V
[Us] Névleges Tápfeszültség	24 V
Kábel Keresztmetszete	0,33 mm²
Awg Mérészám	AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	600 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	50 mA
Villanási Frekvencia	1 Hz
Nettó Súly	0,52 kg
Magasság	438,5 mm

Környezet

Szabványok	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-3
Terméktanúsítványok	UL-Aex

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-10...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Túlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
Ip Védettségi Szint	IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,600 cm
1. Csomag Szélessége	6,600 cm
1.Csomag Hossza	75,000 cm
1. Csomag Súlya	715,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	75,000 cm
2. Csomag Szélessége	60,000 cm
2. Csomag Hossza	80,000 cm
2. Csomag Súlya	16,150 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)


Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting



No. of illuminated units	b Without buzzer (mm)	b Without buzzer (in.)
1 stage	403.50	15.89
2 stages	438.50	17.26
3 stages	473.50	18.64
4 stages	508.50	20.02
5 stages	543.50	21.40

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

