

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVC monolitikus Ø40
fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld
1 kék folyamatos, tartócső, 24VAC/
DC

XVC4B4

Nettó listaár: 58 108,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC4
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótűkrős adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	4 világítóegység
Hangjelzés	Nélkül
Szerelési Átmérő	40 mm
Komponens Neve	XVC
Készülék Rövid Neve	XVR
Fényforrás	LED folyamatos vörös LED folyamatos narancs LED folyamatos zöld LED folyamatos kék
Tápfeszültség Típusa	AC SELV

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel Fémlemez: környezet
Szerelési Hely	On support tube, 17 mm
Termék Szerelése	Tartóoszlopon, 17 mm
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V
[Us] Névleges Tápfeszültség	24 V
Kábel Keresztmetszete	0,33 mm²
Awg Mérészám	AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	600 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	100 mA
Villanási Frekvencia	1 Hz
Nettó Súly	0,56 kg
Magasság	508,5 mm

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-10...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
Ip Védettségi Szint	IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,700 cm
1. Csomag Szélessége	74,900 cm
1.Csomag Hossza	6,800 cm
1. Csomag Súlya	614,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	45,000 cm
2. Csomag Szélessége	60,000 cm
2. Csomag Hossza	80,000 cm
2. Csomag Súlya	15,000 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)


Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b Without buzzer (mm)	b Without buzzer (in.)
1 stage	403.50	15.89
2 stages	438.50	17.26
3 stages	473.50	18.64
4 stages	508.50	20.02
5 stages	543.50	21.40

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

