

# Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVC monolitikus Ø40  
fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld  
1 kék folyamatos/villogó, hangjelző,  
tartócső, 24VAC/DC

XVC4B45S

Nettó listaár: 83 890,00 HUF

## Fő jellemzők

|                               |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XVC4                                                                                                                                    |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa  | Előhuzalozott forgótűkrős adó                                                                                                                   |
| Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa | 4 világítóegység                                                                                                                                |
| Hangjelzés                    | Áramszaggató egység                                                                                                                             |
| Szerelési Átmérő              | 40 mm                                                                                                                                           |
| Komponens Neve                | XVC                                                                                                                                             |
| Készülék Rövid Neve           | XVR                                                                                                                                             |
| Fényforrás                    | LED megáll vagy elcsendesül vörös<br>LED megáll vagy elcsendesül narancs<br>LED megáll vagy elcsendesül zöld<br>LED megáll vagy elcsendesül kék |
| Tápáramkör Típusa             | AC SELV                                                                                                                                         |
| Zajszint                      | 70...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m                                                                                                 |

## Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyag                                   | Polikarbonát + 20% FG: merülőcső<br>ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz<br>PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel<br>Fémlemez: környezet |
| Szerelési Hely                          | On support tube, 17 mm                                                                                                                                                       |
| Termék Szerelése                        | Tartóoszlopon, 17 mm                                                                                                                                                         |
| [Us] Névleges Betáplálási Feszültség    | 24 V                                                                                                                                                                         |
| [Us] Névleges Tápfeszültség             | 24 V                                                                                                                                                                         |
| Kábel Keresztmetszete                   | 0,33 mm²                                                                                                                                                                     |
| Awg Mérőszám                            | AWG 22...AWG 10                                                                                                                                                              |
| Kábelhossz                              | 900 mm                                                                                                                                                                       |
| Jelölés                                 | CE                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság | 0,8 kV                                                                                                                                                                       |
| Áramfelvétel                            | 140 mA                                                                                                                                                                       |
| Alap Frekvencia                         | 2,23 kHz                                                                                                                                                                     |
| Villanási Frekvencia                    | 1 Hz                                                                                                                                                                         |
| Nettó Súly                              | 0,66 kg                                                                                                                                                                      |
| Magasság                                | 629,5 mm                                                                                                                                                                     |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

## Környezet

|                                                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Szabványok                                     | IEC 61000-6-3<br>IEC 61000-6-4                          |
| Terméktanúsítványok                            | UL-Aex                                                  |
| Védőkezelés                                    | TC/TH                                                   |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -35...70 °C                                             |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -10...50 °C                                             |
| Elektromos Sokk Elleni Védelem<br>Osztálya     | I osztály megfelel IEC 61156-5                          |
| Túlfeszültségi Kategória                       | II. osztály megfelel IEC 61156-5                        |
| Ip Védettség Szint                             | IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529 |

## Csomagolási egység

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Tipusa  | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1       |
| 1. Csomag Magassága                     | 6,6 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 6,6 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 74,9 cm |
| 1. Csomag Súlya                         | 880,0 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Tipusa | P06     |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10      |
| 2.Csomag Magassága                      | 45,0 cm |
| 2. Csomag Szélessége                    | 80,0 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 60,0 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 18,0 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

## Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)


Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.



| No. of illuminated units | b1 With buzzer (mm) | b1 With buzzer (in.) |
|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 stage                  | 524.50              | 20.65                |
| 2 stages                 | 559.50              | 22.03                |
| 3 stages                 | 594.50              | 23.41                |
| 4 stages                 | 629.50              | 24.78                |
| 5 stages                 | 664.50              | 26.16                |

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

