

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVC monolitikus Ø60
fényoszlop, 1 piros folyamatos/
villogó, hangjelzővel, tartócső,
24VAC/DC

XVC6B15S

ⓘ **Megszűnt termék**

⚠ **Forgalmazása megszűnt, ekkor:** 2023. aug. 7.

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVD
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	1 világítóegység
Hangjelzés	Áramszaggató egység
Szerelési Átmérő	60 mm
Komponens Neve	XVC
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös
[Us] Névleges Tápfeszültség	24 V
Tápáramkör Típusa	AC SELV
Zajszint	70...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel Kő: környezet
Termék Szerelése	22 mm-es támogató csövön
Kábel Keresztmetszete	0,33 mm²
Awg Mérészám	AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	550 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	65 mA
Alap Frekvencia	2,23 kHz
Villanási Frekvencia	1 Hz
Nettó Súly	0,9 kg
Magasság	483,1 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-2-2
------------	--

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-10...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel EN/IEC 61204
Ip Védettségi Szint	IP23 függőleges felületi szerelés megfelel EN/IEC 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,500 cm
1. Csomag Szélessége	8,500 cm
1.Csomag Hossza	77,000 cm
1. Csomag Súlya	1,250 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	75,000 cm
2. Csomag Szélessége	60,000 cm
2. Csomag Hossza	80,000 cm
2. Csomag Súlya	21,000 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)


Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.



No. of illuminated units	b1 With buzzer (mm)	b1 With buzzer (in.)
1 stage	483.1	19.02
2 stages	523.1	20.59
3 stages	563.1	22.17
4 stages	603.1	23.74
5 stages	643.1	25.32

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

