

Termékadatlap

Műszaki adatok



60mm Tower RO Pole

XVC6B2

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. aug. 7.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVD
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	2 világítóegység
Hangjelzés	Nélkül
Szerelési Átmérő	60 mm
Komponens Neve	XVC
Fényforrás	LED folyamatos vörös LED folyamatos narancs
[Us] Névleges Tápfeszültség	24 V
Tápáramkör Típusa	AC SELV

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel Kő: környezet
Termék Szerelése	22 mm-es támogató csövön
Kábel Keresztmetszete	0,33 mm²
Awg Mérészám	AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	600 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	50 mA
Villanási Frekvencia	1 Hz
Nettó Súly	0,74 kg
Magasság	468,3 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN/IEC 61000-2-2
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-10...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel EN/IEC 61204
Ip Védettségi Szint	IP23 függőleges felületi szerelés megfelel EN/IEC 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,500 cm
1. Csomag Szélessége	8,500 cm
1.Csomag Hossza	77,000 cm
1. Csomag Súlya	1,018 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	21,000 cm
2. Csomag Szélessége	47,000 cm
2. Csomag Hossza	79,000 cm
2. Csomag Súlya	10,180 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	30
3.Csomag Magassága	75,000 cm
3. Csomag Szélessége	60,000 cm
3. Csomag Hossza	80,000 cm
3. Csomag Súlya	39,130 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)


Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b Without buzzer (mm)	b Without buzzer (in.)
1 stage	428.3	16.86
2 stages	468.3	18.44
3 stages	508.3	20.01
4 stages	548.3	20.01
5 stages	588.3	23.16

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

