

# Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVC monolitikus Ø60  
fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld  
1 kék folyamatos/villogó, hangjelző,  
tartócső, 24VAC/DC

XVC6B45S

Nettó listaár: 95 704,00 HUF

## Fő jellemzők

|                               |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XVD                                                                                                                                     |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa  | Előhuzalozott forgótűkrős adó                                                                                                                   |
| Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa | 4 világítóegység                                                                                                                                |
| Hangjelzés                    | Áramszaggató egység                                                                                                                             |
| Szerelési Átmérő              | 60 mm                                                                                                                                           |
| Komponens Neve                | XVC                                                                                                                                             |
| Fényforrás                    | LED megáll vagy elcsendesül vörös<br>LED megáll vagy elcsendesül narancs<br>LED megáll vagy elcsendesül zöld<br>LED megáll vagy elcsendesül kék |
| [Us] Névleges Tápfeszültség   | 24 V                                                                                                                                            |
| Tápáramkör Típusa             | AC SELV                                                                                                                                         |
| Zajszint                      | 70...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m                                                                                                 |

## Kiegészítő jellemzők

|                                            |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyag                                      | Polikarbonát + 20% FG: merülőcső<br>ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz<br>PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel<br>Kő: környezet |
| Termék Szerelése                           | 22 mm-es támogató csövön                                                                                                                                               |
| Kábel Keresztmetszete                      | 0,33 mm²                                                                                                                                                               |
| Awg Mérészám                               | AWG 22...AWG 10                                                                                                                                                        |
| Kábelhossz                                 | 550 mm                                                                                                                                                                 |
| Jelölés                                    | CE                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség<br>Állóság | 0,8 kV                                                                                                                                                                 |
| Áramfelvétel                               | 140 mA                                                                                                                                                                 |
| Alap Frekvencia                            | 2,23 kHz                                                                                                                                                               |
| Villanási Frekvencia                       | 1 Hz                                                                                                                                                                   |
| Nettó Súly                                 | 1,02 kg                                                                                                                                                                |
| Magasság                                   | 603,1 mm                                                                                                                                                               |

## Környezet

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Szabványok | IEC 61000-6-4<br>IEC 61000-6-4<br>IEC 61000-6-3 |
|------------|-------------------------------------------------|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Terméktanúsítványok                            | UL-Aex                                                  |
| Védőkezelés                                    | TC/TH                                                   |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -35...70 °C                                             |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -10...50 °C                                             |
| Elektromos Sokk Elleni Védelem<br>Osztálya     | I osztály megfelel IEC 61156-5                          |
| Ip Védettségi Szint                            | IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529 |

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 8,300 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 8,300 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 78,500 cm |
| 1. Csomag Súlya                         | 1,152 kg  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | P06       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10        |
| 2.Csomag Magassága                      | 75,000 cm |
| 2. Csomag Szélessége                    | 60,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 80,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 20,520 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

## Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)



Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

