

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVC monolitikus Ø60
fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld
1 kék 1 átl. folyamatos, tartócső,
24VAC/DC

XVC6B5

Nettó listaár: 79 099,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVD
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	5 világítóegység
Hangjelzés	Nélkül
Szerelési Átmérő	60 mm
Komponens Neve	XVC
Fényforrás	LED folyamatos vörös LED folyamatos narancs LED folyamatos zöld LED folyamatos kék LED folyamatos tiszta
[Us] Névleges Tápfeszültség	24 V
Tápáramkör Típusa	AC SELV

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel Kő: környezet
Termék Szerelése	22 mm-es támogató csövön
Kábel Keresztmetszete	0,33 mm²
Awg Mérészám	AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	600 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	125 mA
Villanási Frekvencia	1 Hz
Nettó Súly	0,86 kg
Magasság	588,3 mm

Környezet

Szabványok	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok	UL-Aex

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti Levegő H $\diamond$ $\diamond$ Mérséklete A Működéshez	-10...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Ip Védettség Szint	IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,300 cm
1. Csomag Szélessége	8,300 cm
1.Csomag Hossza	78,500 cm
1. Csomag Súly	1,152 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	75,000 cm
2. Csomag Szélessége	60,000 cm
2. Csomag Hossza	80,000 cm
2. Csomag Súly	20,020 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)


Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b Without buzzer (mm)	b Without buzzer (in.)
1 stage	428.3	16.86
2 stages	468.3	18.44
3 stages	508.3	20.01
4 stages	548.3	20.01
5 stages	588.3	23.16

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

