

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVC monolitikus Ø60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. folyamatos, 24VAC/DC

XVC6B5K

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. aug. 7.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVD
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	5 világítóegység
Hangjelzés	Nélkül
Szerelési Átmérő	60 mm
Komponens Neve	XVC
Fényforrás	LED folyamatos vörös LED folyamatos narancs LED folyamatos zöld LED folyamatos kék LED folyamatos tiszta
[Us] Névleges Tápfeszültség	24 V
Tápáramkör Típusa	AC SELV

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel
Termék Szerelése	Bázison
Kábel Keresztmetszete	0,33 mm²
Awg Mérőszám	AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	850 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	125 mA
Villanási Frekvencia	1 Hz
Nettó Súly	0,4 kg
Magasság	280,8 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-2-2 EN/IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok	UL-Aex

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-10...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	II osztály megfelel EN/IEC 61204
Ip Védettség Szint	IP54 lapos felületű telepítés megfelel EN/IEC 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,7 cm
1. Csomag Szélessége	8,6 cm
1.Csomag Hossza	50,0 cm
1. Csomag Súlya	562,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	40,0 cm
2. Csomag Hossza	60,0 cm
2. Csomag Súlya	7,656 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)


Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b (mm)	b (in.)
1 stage	120.8	4.76
2 stages	160.8	6.33
3 stages	200.8	7.90
4 stages	240.8	9.48
5 stages	280.8	11.06

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

