

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVC monolitikus Ø60 fényoszlop, 1 piros folyamatos/ villogó, hangjelzővel, 100-240VAC

XVC6M15SK

Nettó listaár: 116 296,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVD
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	1 világítóegység
Hangjelzés	Áramszaggató egység
Szerelési Átmérő	60 mm
Komponens Neve	XVC
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös
[Us] Névleges Tápfeszültség	100...277 V
Tápáramkör Típusa	AC
Zajszint	70...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
Termék Szerelése	Bázison
Kábel Keresztmetszete	0,33 mm ² 0,83 mm ²
Awg Mérőszám	AWG 22...AWG 10 AWG 18...AWG 3
Kábelhossz	750 mm 850 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Áramfelvétel	60 mA
Alap Frekvencia	2,23 kHz
Villanási Frekvencia	1 Hz
Nettó Súly	0,49 kg
Magasság	232 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok	UL-Aex

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-10...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Ip Védettség Szint	IP54 lapos felületű telepítés megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,7 cm
1. Csomag Szélessége	8,7 cm
1.Csomag Hossza	57,0 cm
1. Csomag Súlya	674,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	40,0 cm
2. Csomag Hossza	60,0 cm
2. Csomag Súlya	9,404 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körköröségi Profil


[Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b (mm)	b (in.)
1 stage	232	9.13
2 stages	272	10.71
3 stages	312	12.28
4 stages	352	13.86
5 stages	392	15.43

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

