

60mm Tower R Base Mount 100-240VAC



XVC6M1K

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. aug. 7.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVD
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	1 világítóegység
Hangjelzés	Nélkül
Szerelési Átmérő	60 mm
Komponens Neve	XVC
Fényforrás	LED folyamatos vörös
[Us] Névleges Tápfeszültség	100...277 V
Tápfeszültség Típusa	AC

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
Termék Szerelése	Bázison
Kábel Keresztmetszete	0,33 mm ² 0,83 mm ²
Awg Mérészám	AWG 18...AWG 3 AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	850 mm 750 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Áramfelvétel	35 mA
Nettó Súly	0,44 kg
Magasság	232 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-10...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Ip Védettségi Szint	IP54 lapos felületű telepítés megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,7 cm
1. Csomag Szélessége	8,7 cm
1.Csomag Hossza	50,0 cm
1. Csomag Súlya	632,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	40,0 cm
2. Csomag Hossza	60,0 cm
2. Csomag Súlya	8,9 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	240
3.Csomag Magassága	50,0 cm
3. Csomag Szélessége	80,0 cm
3. Csomag Hossza	120,0 cm
3. Csomag Súlya	189,68 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körkörösségi Profil


[Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



No. of illuminated units	b (mm)	b (in.)
1 stage	232	9.13
2 stages	272	10.71
3 stages	312	12.28
4 stages	352	13.86
5 stages	392	15.43

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

