



Harmony XVC monolitikus Ø60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld folyamatos, tartócső, 100-240VAC

XVC6M3

Nettó listaár: 94 939,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVD
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótűkrős adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	3 világítóegység
Hangjelzés	Nélkül
Szerelési Átmérő	60 mm
Komponens Neve	XVC
Fényforrás	LED folyamatos vörös LED folyamatos narancs LED folyamatos zöld
[Us] Névleges Tápfeszültség	100...277 V
Tápfeszültség Típusa	AC

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
Termék Szerelése	22 mm-es támogató csövön
Kábel Keresztmetszete	0,83 mm² 0,33 mm²
Awg Mérőszám	AWG 22...AWG 10 AWG 18...AWG 3
Kábelhossz	450 mm 550 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Áramfelvétel	60 mA
Nettó Súly	1,07 kg
Magasság	679,8 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-10...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Ip Védettségi Szint	IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,600 cm
1. Csomag Szélessége	8,600 cm
1.Csomag Hossza	77,000 cm
1. Csomag Súlya	1,222 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	75,000 cm
2. Csomag Szélessége	60,000 cm
2. Csomag Hossza	80,000 cm
2. Csomag Súlya	22,016 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körköröségi Profil


[Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.



No. of illuminated units	b1 With buzzer (mm)	b1 With buzzer (in.)
1 stage	599.8	23.61
2 stages	639.8	25.19
3 stages	679.8	26.76
4 stages	719.8	28.34
5 stages	759.8	29.91

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

