

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVC monolitikus Ø60
fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld
1 kék folyamatos/villogó, hangj.,
tartócső, 100-240VAC

XVC6M45S

Nettó listaár: 184 589,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVD
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótűkrős adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	4 világítóegység
Hangjelzés	Áramszaggató egység
Szerelési Átmérő	60 mm
Komponens Neve	XVC
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös LED megáll vagy elcsendesül narancs LED megáll vagy elcsendesül zöld LED megáll vagy elcsendesül kék
[Us] Névleges Tápfeszültség	100...277 V
Tápáramkör Típusa	AC
Zajszint	70...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztírol): alapváz PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel
Termék Szerelése	22 mm-es támogató csövön
Kábel Keresztmetszete	0,83 mm ² 0,33 mm ²
Awg Mérészám	AWG 18...AWG 3 AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	450 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Áramfelvétel	100 mA
Alap Frekvencia	2,23 kHz
Villanási Frekvencia	1 Hz
Nettó Súly	1,17 kg
Magasság	719,8 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-1
------------	-----------------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-10...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Ip Védettségi Szint	IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,5 cm
1. Csomag Szélessége	8,5 cm
1.Csomag Hossza	77,5 cm
1. Csomag Súlya	1,31 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S06
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	75 cm
2. Csomag Szélessége	60 cm
2. Csomag Hossza	80 cm
2. Csomag Súlya	23,12 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körkörösségi Profil


[Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.



No. of illuminated units	b1 With buzzer (mm)	b1 With buzzer (in.)
1 stage	599.8	23.61
2 stages	639.8	25.19
3 stages	679.8	26.76
4 stages	719.8	28.34
5 stages	759.8	29.91

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

