


Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony fém rögzítőaljzat és érintkezőblokk, 1NC, faston csatlakozós

ZB4BZ1023

Price* : 3 675,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Harmony XB4R
Termék vagy komponens típusa	Teljes test világító nyomógombokhoz vagy választókapcsolókhoz
Készülék rövid megnevezése	ZB4F
Rögzítőperem anyaga	Zamak
Csomagolási egység	1
Fej típusa	Szabványos
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC
Érintkezők működése	Lassan bontó
Érintkező blokk típusa	Egyszeres
Eszközösszetétel	Rögzítő elem Test rögzíthető vakanyával
Csatlakozás típusa	Faston csatlakozók 1 x 6,35 mm Faston csatlakozók 2 x 2,8 mm

Kiegészítő jellemzők

CAD teljes szélesség	30 mm
CAD teljes magasság	47 mm
CAD teljes mélység	37 mm
Végpontok leírása ISO n°1	(11-12)NC
Súly	0,053 kg
Érintkezők használata	Szabványos érintkezők
Pozitív nyitás	Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
Üzemi mozgás	1,5 mm (NC változó elektromos állapot) 4,3 mm (összes úthossz)
Üzemelési erő	2 N NC változó elektromos állapot
Mechanikus tartósság	5000000 ciklus
Érintkezők anyaga	Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V (szennyezési fok 4) megfelel EN 60947-2
Elektromos élettartam	10000000 ciklus

* Vámtételek 2016. január

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-40...70 °C
IP védettségi szint	IP20 megfelel IEC 60529
Szabványok	EN/IEC 60947-5-5 UL 508-CM JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész JIS C8201-2-2
Termék minősítések	CSA-Ex UL-Aex BV DNV-GL GOST LROS (függőben)
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás ($f = 2 \dots 500 \text{ Hz}$) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	52 g
1. csomag magassága	5,4 cm
1. csomag szélessége	3,4 cm
1. csomag hosszúsága	4,4 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia

18 months

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
<p>(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) $\varnothing 22.5$ mm / 0.89 in. recommended ($\varnothing 22.3$ mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</p>	