


# Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, Ø30, kiemelkedő, narancssárga, fehér perem

ZB5FW153C1

! Megszűnt termék

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 23 január 2021

! Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 24 január 2021

## Fő jellemzők

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Termékcsalád                 | Harmony XB5R                      |
| Termék vagy komponens típusa | Fűtőttest                         |
| Készülék rövid megnevezése   | ZB6                               |
| Termékkompatibilitás         | ZBYF<br>ZBZF32<br>ZBZF33<br>ZB5AZ |
| Külső tokozat anyaga         | Fehér színezett műanyag           |
| Szerelési átmérő             | 30,5 mm                           |
| Fej típusa                   | Süllyesztett                      |
| Csomagolási egység           | 1                                 |
| Jelzőegység fej              | Kerek                             |
| Kezelő típusa                | rugós                             |
| Kezelőprofil                 | Narancs kiemelkedő, jelöletlen    |

## Kiegészítő jellemzők

|                           |   |
|---------------------------|---|
| CAD teljes szélesség      | 37 mm   |
| CAD teljes magasság       | 37 mm   |
| CAD teljes mélység        | 32 mm   |
| Súly                      | 0,031 kg  |
| Mechanikus tartósság      | 10000000 ciklus   |
| Elektromos felpítés kódja | M1 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>M2 esetén <6 érintkezők segítségéveleszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>M10 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>M6 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>MF1 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű |
| Eszköz megjelenés         | Alapelem  |

## Környezet

|   |             |
|---|-------------|
| Védőkezelés                             | TH kérésre  |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -40...70 °C |

|   |   |
|---|---|
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet     | -40...70 °C   |
| Tűlfeszültségi kategória                | II. osztály megfelel IEC 60536  |
| IP védettségi szint                     | IP669 megfelel IEC 60529<br>IP671 megfelel IEC 60529  |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m  |
| IK védettségi szint                     | IK04 megfelel IEC 50102   |
| Termék minősítések                      | UL listed<br>CSA-Ex   |
| Ütésállóság                             | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>294 m/s <sup>2</sup> (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Rezgési ellenállás                      | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6<br>3,5 mm (f= 2...10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6   |

## Csomagolási egység

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 1. csomag súlya      | 23,000 g |
| 1. csomag magassága  | 5,450 cm |
| 1. csomag szélessége | 4,300 cm |
| 1. csomag hosszúsága | 5,200 cm |

## Kínálat fenntarthatósága


|  |  |
|--|--|
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>  |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen   |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen   |
| Higanymentes   | Igen   |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>   |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

**Dimensions**


---



e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

**Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)**

**Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors**



(1) Diameter on finished panel or support

(2)  $\text{Ø}30.75 \text{ mm}$  recommended ( $\text{Ø}30.5 \text{ }_0^{+0.5}$ ) /  $\text{Ø}1.21 \text{ in.}$  recommended ( $\text{Ø}1.20 \text{ in. }_0^{+0.0196}$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|---|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 40      | 1.57     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 40      | 1.57     |

**Electrical Composition Corresponding to Code C1**

---



**Electrical Composition Corresponding to Code C2**

---



Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1

---



**Electrical Composition Corresponding to Code C15**

---


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C





## Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



## Javasolt helyettesítő(k)

ZB5FW153C1 a következő termékcsaláddal helyettesítve:



### Harmony XB5

Ø 22 mm műanyag működtető és jelzőkészülékek

Termékek: 2288