



❗ Megszűnt termék

### Kereskedelmi állapot

Forgalmazása megszűnt, ekkor.: 23 január 2021

Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 24 január 2021

ZB6CGR termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: [Vevőszolgálatunk](#) .

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Harmony XB6
Termék vagy komponens típusa	Kulcsos választókapcsoló fej
Készülék rövid megnevezése	ZB6
Külső tokozat anyaga	Műanyag
Szerelési átmérő	16 mm
Csomagolási egység	1
Jelzőegység fej	Négyszögű
Kezelő típusa	Right to centre spring return
Kezelőprofil	Fekete kulcsos kapcsoló
Kezelő helyzet információ	3 pozíció
Zár típusa	Ronis 200
Kulcs kihúzási helyzete	Közép

### Kiegészítő jellemzők

CAD teljes szélesség	18 mm
CAD teljes magasság	18 mm
CAD teljes mélység	55 mm

### Környezet

Védőkezelés	TC
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	Class II conforming to IEC 61140
IP védettségi szint	IP65 megfelel IEC 60529
NEMA védettségi szint	NEMA 13 megfelel UL 50 NEMA 4 megfelel UL 50 NEMA 4X megfelel UL 50

NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94  
NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94  
NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94

Szabványok	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Termék minősítések	GOST CCC CSA UL
Rezgési ellenállás	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság	30 gn (időtartam = 18 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27 50 gn (időtartam = 11 ms) esetén fél szinusz hullám gyorsulás megfelel IEC 60068-2-27

## Packing Units

1. csomag súlya	0,023 kg
1. csomag magassága	0,012 dm
1. csomag szélessége	0,010 dm
1. csomag hosszúsága	0,020 dm

## Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>
Körkörösségi profil	<a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------