

Lembar data produk

Spesifikasi



auxiliary contact - test position NO/ NC 6 A240 V - Masterpact NT/NW

33752

Main

Device Short Name	test position contact
Product Or Component Type	Auxiliary contact
Device Application	Monitoring
Range Compatibility	Masterpact MasterPact NT Masterpact MasterPact NW Masterpact MasterPact NW DC ComPact ComPact NS630b...1600
Signal Contacts Composition	1 NO/NC

Complementary

Auxiliary Contacts Type	Standard
Auxiliary Contacts Operation	Test position
Mounting Mode	Drawout
[Ie] Rated Operational Current	AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A at 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A at 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A at 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0.8 A at 125 V DC DC-12: 2.5 A at 24/48 V DC DC-12: 0.3 A at 150 V DC
Minimum Load	100 mA at 24 V

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0.9 cm
Package 1 Width	4.2 cm
Package 1 Length	4.2 cm
Package 1 Weight	1.018 kg

Contractual warranty

Warranty	12 months
----------	-----------

Disklaimer: Dokumentasi ini tidak ditujukan sebagai pengganti dan tidak untuk digunakan untuk menentukan kesesuaian atau keardalan produk ini untuk aplikasi pengguna

Keberlanjutan

Green Premium™ label adalah komitmen Schneider Electric untuk memberikan produk dengan performa lingkungan terbaik di kelasnya. Green Premium menjanjikan kepatuhan pada peraturan terbaru, transparansi pada dampak lingkungan, serta produk melingkar dan rendah CO₂.

Panduan untuk menilai keberlanjutan produk adalah laporan resmi yang menjelaskan standar label lingkungan global dan bagaimana menafsirkan deklarasi lingkungan.

[Pelajari lebih lanjut tentang Green Premium >](#)

[Panduan untuk menilai keberlanjutan produk >](#)

Kinerja kesejahteraan



Mercury Free



Rohs Exemption Information

Yes

Eu Rohs Directive

Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information