

Lembar data produk

Spesifikasi



Galaxy VS Parallel Maintenance Bypass Panel for 2 UPSs, 10-30kW 400V Wallmount

GVSBBPAR10K30H

Overview

Presentation	Maintenance bypass panel for complete isolation of two UPSs in parallel during service operations.
Lead Time	Usually Ships within 2 Weeks

Main

Product Or Component Type	Panel
---------------------------	-------

Physical

Height	70 cm
Width	65 cm
Depth	21 cm
Net Weight	35 kg
Mounting Location	Front
Mounting Preference	No preference
Mounting Mode	Not rack-mountable

Environmental

Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-25...55 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	50 cm
Package 1 Width	80 cm
Package 1 Length	120 cm
Package 1 Weight	56 kg

Disklaimer: Dokumentasi ini tidak ditujukan sebagai pengganti dan tidak untuk digunakan untuk menentukan kesesuaian atau keandalan produk ini untuk aplikasi pengguna

Keberlanjutan

Green Premium™ label adalah komitmen Schneider Electric untuk memberikan produk dengan performa lingkungan terbaik di kelasnya. Green Premium menjanjikan kepatuhan pada peraturan terbaru, transparansi pada dampak lingkungan, serta produk melingkar dan rendah CO₂.

Panduan untuk menilai keberlanjutan produk adalah laporan resmi yang menjelaskan standar label lingkungan global dan bagaimana menafsirkan deklarasi lingkungan.

[Pelajari lebih lanjut tentang Green Premium >](#)

[Panduan untuk menilai keberlanjutan produk >](#)

Eu Rohs Directive

Not applicable, out of EU RoHS legal scope