

Lembar data produk

Spesifikasi



3-Pole Circuit Breaker, 60A, T1 Type for Symmetra PX250/500kW

PD3P60AT1B

Overview

Lead Time	Usually Ships within 6 Weeks
-----------	------------------------------

Main

Main Input Voltage	480 V 3 phases
Output Connector Type	Hard wire 3-wire (3P) 1
Provided Equipment	Installation guide

Physical

Height	43.2 cm
Width	55.9 cm
Depth	54.6 cm
Net Weight	1.82 kg
Mounting Location	Front
Mounting Preference	No preference
Mounting Mode	Not rack-mountable

Input

Max Line Current	60 A
Network Frequency	50 Hz 60 Hz

Output

Max Current Draw	60 A
------------------	------

Conformance

Product Certifications	CE
------------------------	----

Environmental

Ambient Air Temperature For Operation	0...40 °C
Relative Humidity	0...95 %
Operating Altitude	0...3333 ft
Ambient Air Temperature For Storage	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %

Disklaimer: Dokumentasi ini tidak ditujukan sebagai pengganti dan tidak untuk digunakan untuk menentukan kesesuaian atau keandalan produk ini untuk aplikasi pengguna

Storage Altitude	0.00...4572.00 m
------------------	------------------

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	43.2 cm
Package 1 Width	54.6 cm
Package 1 Length	55.9 cm
Package 1 Weight	2.7 kg

Contractual warranty

Warranty	1 year repair or replace
----------	--------------------------

Keberlanjutan

Green Premium™ label adalah komitmen Schneider Electric untuk memberikan produk dengan performa lingkungan terbaik di kelasnya. Green Premium menjanjikan kepatuhan pada peraturan terbaru, transparansi pada dampak lingkungan, serta produk melingkar dan rendah CO₂.

Panduan untuk menilai keberlanjutan produk adalah laporan resmi yang menjelaskan standar label lingkungan global dan bagaimana menafsirkan deklarasi lingkungan.

[Pelajari lebih lanjut tentang Green Premium >](#)

[Panduan untuk menilai keberlanjutan produk >](#)

Eu Rohs Directive

Under investigation