


Scheda dati

Specifiche



Prisma - Sistema G - Piastra di fondo per NSX630 oriz. - Fisso - Leva

03070

! Data di fine commercializzazione 10 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta
Installation Description	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo Installato	Easycompact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione Poli	1 3P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX630 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX630 orizzontale installazione
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (2 orizzontale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)

[illegible]

6 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 + 300 mm
armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 + 300 mm
cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 850 mm cassetta
autoportante parte superiore
6 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 850 mm cassetta
autoportante parte inferiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm
cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm
cassetta autoportante parte inferiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
850 mm cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
850 mm cassetta autoportante parte inferiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm
cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm
cassetta autoportante parte inferiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
850 mm cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
850 mm cassetta autoportante parte inferiore

Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA

Caratteristiche tecniche

Entrata Cavo	Piastre con apertura 0,38 mm parte superiore 217 mm Piastre con apertura 0,32 mm basso 67 mm
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Liscio Opaco
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	600 mm
Altezza	250 mm
Peso Prodotto	2,24 kg

Functional Unit

[illegible]

[illegible]

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	2,900 cm
Confezione 1: Larghezza	29,000 cm
Confezione 1: Profondità	47,000 cm
Confezione 1: Peso	2,300 kg
Unità Di Misura Confezione 2	S04
Numero Di Unità Per Confezione 2	8
Confezione 2: Altezza	30,000 cm
Confezione 2: Larghezza	40,000 cm
Confezione 2: Profondità	60,000 cm
Confezione 2: Peso	19,050 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	96
Confezione 3: Altezza	105,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	225,840 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Reach Senza Svhc
- ✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si
- ✓

Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto