


Scheda dati

Specifiche



Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale per INS-INV630 verticale

03274

! Data di fine commercializzazione 3 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G Prisma P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta Prisma Prisma P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo Installato	Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
Descrizione Poli	1 3P: piastra montaggio supporto: INS320...400 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INS320...400 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INS500...630 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INS500...630 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) verticale installazione
Operating Position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Descrizione Contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione Collegamento	Connessione diretta Polypact
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	10
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Liscio Opaco
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	500 mm
Larghezza	500 mm
Peso Prodotto	1,9 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Functional Unit	<p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 10</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 11</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 11</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12</p>
------------------------	---

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,000 cm
Confezione 1: Larghezza	51,000 cm
Confezione 1: Profondità	51,000 cm
Confezione 1: Peso	1,900 kg
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	6
Confezione 2: Altezza	10,000 cm

Confezione 2: Larghezza	52,000 cm
Confezione 2: Profondità	53,000 cm
Confezione 2: Peso	11,769 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	72
Confezione 3: Altezza	75,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	141,228 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Reach Senza Svhc

- ✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

- ✓ Senza Mercurio

- ✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto