

Scheda dati

Specifiche



Interruttore orario meccanico IH,
18mm, 24h, 1 canale, con
memoria

15335

Prezzo: 102,10 EUR

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 IH
Nome Dispositivo	IH
Tipo Prodotto	Interruttore orario meccanico
Numero Di Vie	1
Funzione Disponibile	Commutazione orario manuale

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Tipo Di Carico	Tubo fluorescente compensato in parallelo 5 x 58 W 4,7 µF Tubo fluorescente compensato in parallelo 7 x 40 W 7 µF Tubo fluorescente compensato in parallelo 2 x 100 W 18 µF Lampada alogena 230 V CA 1000 W Lampada alogena 230 V CA 1000 W Lampada fluocompatta 700 VA Lampada fluorescente compatta 150 W Lampada LED < 2 W 30 W Lampada LED > 2 W 300 W
Durata Del Ciclo	24 h
Massimo Numero Di Commutazioni	48 on - 48 off
Durata Intervallo Minimo	15 min
Tipo Di Regolazione	Commutazione orario manuale
Precisione Di Misura	+/-1 s/giorno 20 °C
Potenza Assorbita W	0,5 W
Massima Corrente Di Commutazione	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA a 50 Hz
Installazione	Guida DIN
Passo 9 Mm	2
Colore	Bianco (RAL 9003)
Connessioni - Morsetti	Morsetti a vite
Larghezza	18 mm
Altezza	90 mm
Profondità	66 mm
Peso Prodotto	0,097 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Temperatura Ambiente	-25...50 °C
Grado Di Protezione Ip	Morsetti: IP20 B

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	2,100 cm
Confezione 1: Larghezza	7,100 cm
Confezione 1: Profondità	9,900 cm
Confezione 1: Peso	82,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	100
Confezione 2: Altezza	30,000 cm
Confezione 2: Larghezza	30,000 cm
Confezione 2: Profondità	40,000 cm
Confezione 2: Peso	8,695 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita